

SWISS TOOLS

Wytaczaki lewe, HSK-T, Ø chwytu / wielkość płytki – wymiar A: 63/15-180 mm

Dane zamówienia

| | |
|------------------|------------------|
| Numer katalogowy | 320101 63/15-180 |
| GTIN | 2050001715616 |
| Klasa artykułu | 36D |

Opis
wskazówka:

Odpowiednie części zamienne nr 320610 – 320626 można znaleźć w wykazie części zamiennych.

Norma na uchwyt: ISO 12164-3

chłodzenie wewnętrzne: tak

wymiar A długości wysięgu: 180 mm

minimalna Ø otworu wstępnego D₁ min.: 50 mm

rozstaw końcówek osi f: 27 mm

pasująca wymienna płytki skrawająca: DN..1506..

części zamienne: P05

Opis techniczny

| | |
|--|------------|
| minimalna Ø otworu wstępnego D ₁ min. | 50 mm |
| rozstaw końcówek osi f | 27 mm |
| pasująca wymienna płytki skrawająca | DN..1506.. |
| części zamienne | P05 |
| wymiar A długości wysięgu | 180 mm |
| wielk. płytki | 15 |
| Ø chwytu | 63 mm |
| Seria | Wytaczaki |
| uchwyt | HSK-T |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| rodzaj zastosowania | lewe |
| Norma na uchwyt | ISO 12164-3 |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| Kąt ustawienia κ | 1075 stopni |
| rodzaj chwytu | chwyt stożkowy przelotowy |

Akcesoria

| | |
|---|------------|
| Dźwigienki nr 4 typ P02 | 320612 P02 |
| Podkładki nr 1 typ P06 | 320610 P06 |
| Śruby mocujące nr 3 typ P05 | 320611 P05 |
| Śruby mocujące nr 3 typ P01 | 320611 P01 |
| Śruby Torx nr 2 typ 2 | 320620 2 |
| Kołki rurowe nr 7 typ P01 | 320618 P01 |
| Śruby mocujące nr 3 typ P02 | 320611 P02 |
| Podkładki nr 1 typ P01 | 320610 P01 |
| Podkładki nr 1 typ P02 | 320610 P02 |
| Dźwigienki nr 4 typ P01 | 320612 P01 |
| Podkładki nr 1 typ P05 | 320610 P05 |
| Kołki rurowe nr 7 typ P05 | 320618 P05 |
| Dźwigienki nr 4 typ P05 | 320612 P05 |
| Śruby Torx nr 2 typ 2 | 320624 2 |
| Pierścienie dyszy nr 5 typ D07 | 320613 D07 |
| Podkładki nr 1 typ D07 | 320610 D07 |
| Wysokowydajna dysza chłodząca (HP) typ 63 | 320001 63 |
| Śruby mocujące nr 3 typ P06 | 320611 P06 |
| Kołki rurowe nr 7 typ P02 | 320618 P02 |
| Śruby Torx nr 2 typ 2 | 320626 2 |
| Podkładki nr 1 typ P04 | 320610 P04 |

| | |
|------------------------------|------------|
| Łapki zaciskowe nr 6 typ D07 | 320614 D07 |
| Dźwigienki nr 4 typ P04 | 320612 P04 |
| Kołki rurowe nr 7 typ P04 | 320618 P04 |
| Dźwigienki nr 4 typ P06 | 320612 P06 |
| Śruby mocujące nr 3 typ P04 | 320611 P04 |
| Śruby mocujące nr 3 typ D07 | 320611 D07 |
| Kołki rurowe nr 7 typ P06 | 320618 P06 |