

HOLEX®**Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego, M6-20, Ø chwytu gwintownika: 7 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	335430 7
GTIN	4045197152541
Klasa artykułu	32H

Opis

Wykonanie:

Wkładki szybkowymienne **bez** sprzęgła przeciążeniowego

Zastosowanie:

Do wyczepianych uchwytów do gwintowania.

wskazówka:

Wkładki ze sprzęgłem ślizgowym dostarczane są z ustawieniem momentu obrotowego odpowiednim do obróbki stali (R_m 600 – 800 N/mm²). Możliwe jest dopasowanie ustawienia za pomocą śruby regulacyjnej.

Ø zewn. D: 46 mm

Ø chwytu d: 31 mm

długość przyłącza L: 35 mm

długość wysięgu H: 11 mm

chwyt kwadratowy: 5,5 mm

Opis techniczny

Ø chwytu gwintownika	7 mm
----------------------	------

chwyt kwadratowy	5,5 mm
Zakres gwintownika	M6-20
Ø zewn. D	46 mm
ø chwytu d	31 mm
długość przyłącza L	35 mm
długość wysięgu H	11 mm