

SWISS TOOLS

Wytaczaki prawe, HSK-T, Ø chwytu / wielkość płytki – wymiar A: 63/11-180 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	320095 63/11-180
GTIN	2050001715111
Klasa artykułu	36D

Opis

wskazówka:

Odpowiednie części zamienne nr 320610 – 320626 można znaleźć w wykazie części zamiennych.

Norma na uchwyt: ISO 12164-3

chłodzenie wewnętrzne: tak

wymiar A długości wysięgu: 180 mm

minimalna Ø otworu wstępnego D₁ min.: 50 mm

rozstaw końcówek osi f: 27 mm

pasująca wymienna płytki skrawająca: DC..11T3..

części zamienne: S05

Opis techniczny

wielk. płytki	11
wymiar A długości wysięgu	180 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D ₁ min.	50 mm
części zamienne	S05
rozstaw końcówek osi f	27 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	DC..11T3..
Ø chwytu	63 mm
Seria	Wytaczaki

uchwyt	HSK-T
rodzaj zastosowania	prawe
Norma na uchwyt	ISO 12164-3
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
rodzaj chwytu	chwyt stożkowy przelotowy

Aksesoria

Śruby Torx nr 2 typ 2	320624 2
Podkładki nr 1 typ P05	320610 P05
Kołki rurowe nr 7 typ P05	320618 P05
Kołki rurowe nr 7 typ P06	320618 P06
Kołki rurowe nr 7 typ P01	320618 P01
Podkładki nr 1 typ P02	320610 P02
Pierścienie dyszy nr 5 typ D07	320613 D07
Dźwigienki nr 4 typ P05	320612 P05
Śruby Torx nr 2 typ 2	320620 2
Kołki rurowe nr 7 typ P04	320618 P04
Śruby mocujące nr 3 typ D07	320611 D07
Wysokowydajna dysza chłodząca (HP) typ 63	320001 63
Dźwigienki nr 4 typ P01	320612 P01
Podkładki nr 1 typ P04	320610 P04
Dźwigienki nr 4 typ P06	320612 P06
Podkładki nr 1 typ P06	320610 P06
Śruby Torx nr 2 typ 2	320626 2
Dźwigienki nr 4 typ P02	320612 P02
Łapki zaciskowe nr 6 typ D07	320614 D07
Podkładki nr 1 typ D07	320610 D07

Kołki rurowe nr 7 typ P02	320618 P02
Dźwigienki nr 4 typ P04	320612 P04
Śruby mocujące nr 3 typ P04	320611 P04
Śruby mocujące nr 3 typ P02	320611 P02
Podkładki nr 1 typ P01	320610 P01
Śruby mocujące nr 3 typ P06	320611 P06
Śruby mocujące nr 3 typ P01	320611 P01
Śruby mocujące nr 3 typ P05	320611 P05