

HOLEX®**Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym,
M3-12, Ø chwytu gwintownika: 4,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	335610 4,5
GTIN	4045197152640
Klasa artykułu	32H

Opis**Wykonanie:**

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym

Zastosowanie:

Do otworów nieprzelotowych.

wskazówka:

Wkładki ze sprzęgłem ślizgowym dostarczane są z ustawieniem momentu obrotowego odpowiednim do obróbki stali (R_m 600 – 800 N/mm²). Możliwe jest dopasowanie ustawienia za pomocą śruby regulacyjnej.

Ø zewn. D: 32 mm

Ø chwytu d: 19 mm

długość przyłącza L: 21,5 mm

długość wysięgu H: 25 mm

chwyt kwadratowy: 3,4 mm

Opis techniczny

Ø chwytu gwintownika	4,5 mm
----------------------	--------

chwyt kwadratowy	3,4 mm
Zakres gwintownika	M3-12
Ø zewn. D	32 mm
ø chwytu d	19 mm
długość przyłącza L	21,5 mm
długość wysięgu H	25 mm