


SWISS TOOLS

Wytaczaki lewe, HSK-T, Ø chwytu / wielkość płytki – wymiar A: 40/11-110 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	320096 40/11-110
GTIN	2050001715128
Klasa artykułu	36D

Opis
wskazówka:

Odpowiednie części zamienne nr 320610 – 320626 można znaleźć w wykazie części zamiennych.
 chłodzenie wewnętrzne: tak
 wymiar A długości wysięgu: 110 mm
 minimalna \varnothing otworu wstępnego D_1 min.: 32 mm
 rozstaw końcówek osi f: 22 mm
 pasująca wymienna płytki skrawająca: DC..11T3..
 części zamienne: S05

Opis techniczny

rozstaw końcówek osi f	22 mm
wielk. płytki	11
części zamienne	S05
pasująca wymienna płytki skrawająca	DC..11T3..
wymiar A długości wysięgu	110 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_1 min.	32 mm
\varnothing chwytu	40 mm
Seria	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
adapter	HSK-T
rodzaj zastosowania	lewe
Norma na uchwyt	ISO 12164-3
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
rodzaj chwytu	chwyt stożkowy przelotowy
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Akcesoria

Śruby Torx nr 2 Typ 2	320620 2
Dźwigienki nr 4 Typ P04	320612 P04
Śruby Torx nr 2 Typ 2	320626 2
Kołki rurowe nr 7 Typ P06	320618 P06
Pierścienie dyszy nr 5 Typ D07	320613 D07
Kołki rurowe nr 7 Typ P05	320618 P05
Kołki rurowe nr 7 Typ P01	320618 P01
Podkładki nr 1 Typ P01	320610 P01
Podkładki nr 1 Typ P04	320610 P04
Śruby mocujące nr 3 Typ P05	320611 P05
Kołki rurowe nr 7 Typ P02	320618 P02
Śruby mocujące nr 3 Typ P01	320611 P01
Śruby mocujące nr 3 Typ D07	320611 D07
Dźwigienki nr 4 Typ P05	320612 P05
Śruby mocujące nr 3 Typ P06	320611 P06
Łapki zaciskowe nr 6 Typ D07	320614 D07
Dźwigienki nr 4 Typ P02	320612 P02
Kołki rurowe nr 7 Typ P04	320618 P04

Dźwigienki nr 4 Typ P06	320612 P06
Wysokowydajna dysza chłodząca (HP) Typ 63	320001 63
Podkładki nr 1 Typ P02	320610 P02
Dźwigienki nr 4 Typ P01	320612 P01
Śruby mocujące nr 3 Typ P02	320611 P02
Śruby Torx nr 2 Typ 2	320624 2
Podkładki nr 1 Typ P06	320610 P06
Podkładki nr 1 Typ P05	320610 P05
Podkładki nr 1 Typ D07	320610 D07
Śruby mocujące nr 3 Typ P04	320611 P04