

**HOLEX®****Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego, M3-12, Ø chwytu gwintownika: 4,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	335420 4,5
GTIN	4045197152466
Klasa artykułu	32H

**Opis****Wykonanie:**

Wkładki szybkowymienne **bez** sprzęgła przeciążeniowego

**Zastosowanie:**

Do wyczepianych uchwytów do gwintowania.

**wskazówka:**

Wkładki ze sprzęgłem ślizgowym dostarczane są z ustawieniem momentu obrotowego odpowiednim do obróbki stali ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Możliwe jest dopasowanie ustawienia za pomocą śruby regulacyjnej.

Ø zewn. D: 30 mm

Ø chwytu d: 19 mm

długość przyłącza L: 21,5 mm

długość wysięgu H: 7 mm

chwyt kwadratowy: 3,4 mm

**Opis techniczny**

Ø chwytu gwintownika	4,5 mm
----------------------	--------

chwyt kwadratowy	3,4 mm
Zakres gwintownika	M3-12
Ø zewn. D	30 mm
ø chwytu d	19 mm
długość przyłącza L	21,5 mm
długość wysięgu H	7 mm