

HOLEX®**Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego, M14-33, Ø chwytu gwintownika: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	335440 20
GTIN	4045197335937
Klasa artykułu	32H

Opis**Wykonanie:**

Wkładki szybkowymienne **bez** sprzęgła przeciążeniowego

Zastosowanie:

Do wyczepianych uchwytów do gwintowania.

wskazówka:

Wkładki ze sprzęgłem ślizgowym dostarczane są z ustawieniem momentu obrotowego odpowiednim do obróbki stali (R_m 600 – 800 N/mm²). Możliwe jest dopasowanie ustawienia za pomocą śruby regulacyjnej.

Ø zewn. D: 68 mm

Ø chwytu d: 48 mm

długość przyłącza L: 55,5 mm

długość wysięgu H: 14 mm

chwyt kwadratowy: 16 mm

Opis techniczny

Ø chwytu gwintownika	20 mm
----------------------	-------

chwyt kwadratowy	16 mm
Zakres gwintownika	M14-33
Ø zewn. D	68 mm
ø chwytu d	48 mm
długość przyłącza L	55,5 mm
długość wysięgu H	14 mm