

Nölle
PROFI BRUSH**Szczotki przemysłowe do pomieszczeń, mieszanka arenga-elaston, długość: 600 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	087528 600
GTIN	4250560509642
Klasa artykułu	08R

Opis**Wykonanie:**

Mieszanka Arenga-Elaston. Do średnich i większych zabrudzeń.

Odporne na wilgoć, drewniana oprawa z otworem na kij Ø 24 mm. Wielk. 800 z przykręconym, mocnym metalowym uchwytem na kij (kij o Ø 24 mm).

Opis techniczny

Odporne na wilgoć	tak
Pasuje do Ø trzonka urządzenia	24 mm
Zakres stosowania – zanieczyszczenie	do średnich, dużych ilości śmieci
Materiał korpusu	drewniana oprawa
Wyposażenie	mieszanka arenga - elaston
Szerokość korpusu	600 mm
System trzonek	otwór na kij

Akcesoria

Kije do szczotek i narzędzi, 10-elem. Ø trzonka 24 mm	087535 24
---	-----------

Trzonki do szczotek i narzędzi o regulowanej długości Ø
trzonka 24 mm

087537 24

Uchwyt trzonka szczotek, uniwersalny nadaje się do Ø
trzonka 24-28 mm

087539 24-28