

HOLEX**Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym,
M3-12, Ø chwytu gwintownika: 8mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 335610 8 |
| GTIN | 4045197152671 |
| Klasa artykułu | 32H |

Opis**Wykonanie:**

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym

Zastosowanie:

Do otworów nieprzelotowych.

wskazówka:

Wkładki ze sprzęgłem ślizgowym dostarczane są z ustawieniem momentu obrotowego odpowiednim do obróbki stali (R_m 600 – 800 N/mm²). Możliwe jest dopasowanie ustawienia za pomocą śruby regulacyjnej.

Opis techniczny

| | |
|----------------------|--------|
| Ø chwytu gwintownika | 8 mm |
| chwyt kwadratowy | 6,2 mm |
| Zakres gwintownika | M3-12 |
| Ø zewn. D | 32 mm |

| | |
|---------------------|------------------------|
| Ø chwytu d | 19 mm |
| długość przyłącza L | 21,5 mm |
| długość wysięgu H | 25 mm |
| Rodzaj produktu | Wkładka szybkowymienna |