

Nöle
PROFI BRUSH**Szczotki przemysłowe do pomieszczeń, włókno mieszane wysokiej jakości,
długość: 600 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	087510 600
GTIN	4250560509796
Klasa artykułu	08R

Opis

Wykonanie:

Mieszanka sztucznych włosów, siodełko z otworem \varnothing 24 mm. Do gładkich podłóg i drobnych zabrudzeń.

Opis techniczny

z blachą do zdrapywania	nie
Wyposażenie	Mieszanka sztucznego włosa
System trzonek	otwór na kij
Zakres stosowania – zanieczyszczenie	do niewielkiej ilości śmieci
Materiał korpusu	drewniana oprawa
Pasuje do \varnothing trzonka urządzenia	24 mm
Szerokość korpusu	600 mm
Zakres stosowania – podłoga	do gładkich posadzek

Akcesoria

Kije do szczotek i narzędzi, 10-elem. Ø trzonka 24 mm

087535 24

Trzonki do szczotek i narzędzi o regulowanej długości Ø trzonka 24 mm

087537 24

Uchwyt trzonka szczotek, uniwersalny nadaje się do Ø trzonka 24-28 mm

087539 24-28