

**Oprawki termokurczliwe 3°, HSK-E 50 A = 100, Ø mocowania D1: 6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308314 6
GTIN	4045197480521
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!)
- powierzchnie funkcyjne HSK obrobione
- bardzo smukła konstrukcja (kontur 3°).

klasa wyważenia 2,5/40000 min⁻¹.

Zastosowanie:

- **Zwłaszcza do obróbki narzędzi i form.**
- **Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.**

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410, wielk. 12/3 i 12/4, przyrząd zaciskowy do oprawek termokurczliwych nr 354210-354450.

Norma na uchwyt: DIN 69893

Norma na uchwyt: ISO 12164-1

Kształt: E

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 40000 min⁻¹

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3 μm

Strategia skrawania: HSC

Ø zewn. D: 20 mm

Ø D₂: 12 mm

Opis techniczny

Ø mocowania D ₁	6 mm
----------------------------	------

Ø D ₂	12 mm
Ø zewn. D	20 mm
uchwyt	HSK-E 50 A = 100
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	E
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 40000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC

Akcesoria

Przyrząd termoskurczowy typ SU1	354210 SU1
Przedłużka do uchwytów termoskurczowych 4,5° bez śruby do regulacji długości Ø d / Ø D1 12/4 mm	302410 12/4
Krażki wymienne do cewki SU1 dla Ø mocowania 6-12 mm	354240 6-12
Przedłużka do uchwytów termoskurczowych 4,5° bez śruby do regulacji długości Ø d / Ø D1 12/3 mm	302410 12/3
Adapter chłodzący krótki 4,5° dla Ø mocowania 6-9 mm	354235 6-9
Adapter chłodzący długi 4,5° dla Ø mocowania 6-9 mm	354236 6-9
Szafka dolna	354290
Zespoły chłodzenia typ CU1	354215 CU1