

**HOLEX®****Wkładki szybkowymienne ze sprzęgłem przeciążeniowym, M14-33, Ø chwytu gwintownika: 16 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	335640 16
GTIN	4045197336033
Klasa artykułu	32H

## Opis

**Wykonanie:**

Wkładki szybkowymienne **ze** sprzęgłem przeciążeniowym

**Zastosowanie:**

Do otworów nieprzelotowych.

**wskazówka:**

Wkładki ze sprzęgłem ślizgowym dostarczane są z ustawieniem momentu obrotowego odpowiednim do obróbki stali ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Możliwe jest dopasowanie ustawienia za pomocą śruby regulacyjnej.

Ø zewn. D: 72 mm

Ø chwytu d: 48 mm

długość przyłącza L: 55,5 mm

długość wysięgu H: 45 mm

chwyt kwadratowy: 12 mm

## Opis techniczny

Ø chwytu gwintownika	16 mm
----------------------	-------

chwyt kwadratowy	12 mm
Zakres gwintownika	M14-33
Ø zewn. D	72 mm
ø chwytu d	48 mm
długość przyłącza L	55,5 mm
długość wysięgu H	45 mm