

**Szlifierki dwutarczowe DS, 400 V, oznaczenie producenta: DS04/150****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077512 DS04/150
GTIN	2050001674166
Klasa artykułu	03S

Opis**Wykonanie:**

Silnik o **szczególnie spokojnej pracy** gwarantuje długą żywotność również w warunkach **eksploatacji ciągłej. Dostawa bez ściernic.**

Szczególnie solidne, szlifierki 2-tarczowe zasilane trójfazowym prądem przemiennym, do montażu na stole. Solidne podpory do obrabianych detali, blokada ponownego rozruchu i osłony chroniące oczy gwarantują wysokie bezpieczeństwo obsługi.

wskazówka:

Pasujące ściernice zob. nr 596100 i następne.

pobór mocy: 250 W

maksymalna prędkość obrotowa: 2900 min⁻¹

Ø D ściernicy: 150 mm

szerokość ściernicy T: 25 mm

Ø H otworu ściernicy: 51 mm

masa: 14 kg

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	2900 min ⁻¹
masa	14 kg
oznaczenie producenta	DS04/150
pobór mocy	250 W

szerokość ściernicy T	25 mm
Ø H otworu ściernicy	51 mm
Ø D ściernicy	150 mm

Akcesoria

Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ EK80	596220 EK80
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ SC80	596220 SC80
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ EK60	596220 EK60
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ NK60	596220 NK60
Stół podporowy, lewy oznaczenie producenta AT1	077519 AT1
Przyłbice do nr 077502 typ DS1	077509 DS1
Podstawa pasuje do maszyny DS04	077513 DS04
Stół podporowy, prawy oznaczenie producenta AT1	077525 AT1