



## Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym, M3-12, Ø chwytu gwintownika: 9 mm



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 335645 9      |
| GTIN             | 4045197554055 |
| Klasa artykułu   | 31M           |

### Opis

#### Wykonanie:

Wkładki szybkowymienne **bez** sprzęgła przeciążeniowego

#### Zastosowanie:

do przedłużek Garant nr 338140-8142.

#### wskazówka:

Wkładki ze sprzęgłem ślizgowym dostarczane są z ustawieniem momentu obrotowego odpowiednim do obróbki stali ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Możliwe jest dopasowanie ustawienia za pomocą śruby regulacyjnej.

Ø zewn. D: 32 mm

Ø chwytu d: 19 mm

długość przyłącza L: 21,5 mm

długość wysięgu H: 70 mm

Ø e: 23 mm

chwyt kwadratowy: 7 mm

### Opis techniczny

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Ø chwytu gwintownika | 9 mm  |
| chwyt kwadratowy     | 7 mm  |
| Zakres gwintownika   | M3-12 |
| Ø zewn. D            | 32 mm |
| Ø chwytu d           | 19 mm |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| długość przyłącza L | 21,5 mm |
| długość wysięgu H   | 70 mm   |
| Ø e                 | 23 mm   |