

HOLEX®**Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego, M3-12, Ø chwytu gwintownika: 11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	335420 11
GTIN	4045197152527
Klasa artykułu	32H

Opis**Wykonanie:**

Wkładki szybkowymienne **bez** sprzęgła przeciążeniowego pasuje także do G 1/4.

Zastosowanie:

Do wyczepianych uchwytów do gwintowania.

wskazówka:

Wkładki ze sprzęgłem ślizgowym dostarczane są z ustawieniem momentu obrotowego odpowiednim do obróbki stali (R_m 600 – 800 N/mm²). Możliwe jest dopasowanie ustawienia za pomocą śruby regulacyjnej.

Ø zewn. D: 30 mm

Ø chwytu d: 19 mm

długość przyłącza L: 21,5 mm

długość wysięgu H: 7 mm

chwyt kwadratowy: 9 mm

Opis techniczny

Ø chwytu gwintownika	11 mm
----------------------	-------

chwyt kwadratowy	9 mm
Zakres gwintownika	M3-12
Ø zewn. D	30 mm
ø chwytu d	19 mm
długość przyłącza L	21,5 mm
długość wysięgu H	7 mm