

**HOLEX****Oprawki narzędziowe, kształt C1, osiowe, prawe, Ø chwytu d1: 40 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	319100 40
GTIN	4045197191069
Klasa artykułu	32V

## Opis

### Wykonanie:

- utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ± 2;
- wszystkie powierzchnie robocze szlifowane;
- z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

### Zastosowanie:

Do wcinania poprzecznego.

### Norma:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Kształt: C

h<sub>1</sub>: 25 mm

h<sub>2</sub>: 34 mm

b<sub>1</sub>: 85 mm

b<sub>2</sub>: 42,5 mm

Szerokość chwytu b<sub>3</sub>: 20,5 mm

h<sub>5</sub>: 32,5 mm

## Opis techniczny

h <sub>6</sub>	48 mm
l <sub>1</sub>	85 mm

Szerokość chwytu $b_3$	20,5 mm
$b_2$	42,5 mm
$b_1$	85 mm
$h_2$	34 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 40
$h_5$	32,5 mm
$\varnothing$ chwytu $dD_1$	40 mm
$h_1$	25 mm
Kształt	C
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI

## Akcesoria

Klucz montażowy do dyszy kulistej wielk. 10	319003 10
---	-----------