



Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym, M3-12, Ø chwytu gwintownika: 10 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	335645 10
GTIN	4045197554062
Klasa artykułu	31M

Opis

Wykonanie:

Wkładki szybkowymienne **bez** sprzęgła przeciążeniowego

Zastosowanie:

do przedłużek Garant nr 338140-8142.

wskazówka:

Wkładki ze sprzęgłem ślizgowym dostarczane są z ustawieniem momentu obrotowego odpowiednim do obróbki stali (R_m 600 – 800 N/mm²). Możliwe jest dopasowanie ustawienia za pomocą śruby regulacyjnej.

Ø zewn. D: 32 mm

Ø chwytu d: 19 mm

długość przyłącza L: 21,5 mm

długość wysięgu H: 70 mm

Ø e: 23 mm

chwyt kwadratowy: 8 mm

Opis techniczny

Ø chwytu gwintownika	10 mm
chwyt kwadratowy	8 mm
Zakres gwintownika	M3-12
Ø zewn. D	32 mm
Ø chwytu d	19 mm

długość przyłącza L	21,5 mm
długość wysięgu H	70 mm
Ø e	23 mm