

**HOLEX****Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym,  
M6-20, Ø chwytu gwintownika: 12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	335620 12
GTIN	4045197152770
Klasa artykułu	32H

**Opis****Wykonanie:**

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym

**Zastosowanie:**

Do otworów nieprzelotowych.

**wskazówka:**

Wkładki ze sprzęgłem ślizgowym dostarczane są z ustawieniem momentu obrotowego odpowiednim do obróbki stali ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Możliwe jest dopasowanie ustawienia za pomocą śruby regulacyjnej.

**Opis techniczny**

Ø chwytu gwintownika	12 mm
chwyt kwadratowy	9 mm
Zakres gwintownika	M6-20
Ø zewn. D	50 mm

Ø chwytu d	31 mm
długość przyłącza L	35 mm
długość wysięgu H	34 mm
Rodzaj produktu	Wkładka szybkowymienna