

**Garant****Oprawki Weldon, PSC 63 A = 100, Ø mocowania D1: 12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308504 12
GTIN	4045197486141
Klasa artykułu	31C

**Opis****Wykonanie:**

- Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
- Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
- Obrobione powierzchnie czynne konturu wewnętrznego PSC.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytty wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

**Wyp. dodatkowe:**

Rura chłodząca nr 309885, klucz nasadowy nr 309893.

**wskazówka:**

Odpowiednia redukcja z PSC 63 na PSC 40 lub PSC 50 nr 318892.

Odpowiednia tulejka redukcyjna z SK 40 lub HSK 63 na PSC 40 lub PSC 50 na zamówienie.

Odpowiednia tulejka redukcyjna z SK 50 lub HSK 100 na PSC 63 lub PSC 80 na zamówienie.

Pasujące przedłużki pod nr 318894, nr 318895 i nr 318896.

**Opis techniczny**

Ø mocowania D <sub>1</sub>	12 mm
wymiar A długości wysięgu	100 mm
Ø zewn. D	42 mm
adapter	PSC 63 A = 100
Norma na uchwyt	ISO 26623-1

chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

## Akcesoria

Przedłużki PSC-63 / PSC-63 wymiar A 60 mm	318896 60
Przedłużki PSC-63 / PSC-63 wymiar A 100 mm	318896 100