

HOLEX®
Oprawki narzędziowe, kształt C3, osiowe, prawe, Ø chwytu d1: 20 mm


Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 319160 20 |
| GTIN | 4045197373762 |
| Klasa artykułu | 32V |

Opis

Wykonanie:

- utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ± 2;
- wszystkie powierzchnie robocze szlifowane;
- z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Do wcinania poprzecznego.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 52 mm

b₂: 27 mm

b₃: 13 mm

h₅: 25 mm

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------|--------|
| b ₂ | 27 mm |
| Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 20 |
| b ₃ | 13 mm |

| | |
|-----------------------------|-------|
| h_5 | 25 mm |
| h_2 | 22 mm |
| \varnothing chwytu dD_1 | 20 mm |
| l_1 | 55 mm |
| h_1 | 16 mm |
| b_1 | 52 mm |
| h_6 | 30 mm |