



## Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym, M3-12, Ø chwytu gwintownika: 4,5 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	335645 4,5
GTIN	4045197554017
Klasa artykułu	31M

### Opis

#### Wykonanie:

Wkładki szybkowymienne **bez** sprzęgła przeciążeniowego

#### Zastosowanie:

do przedłużek Garant nr 338140-8142.

#### wskazówka:

Wkładki ze sprzęgłem ślizgowym dostarczane są z ustawieniem momentu obrotowego odpowiednim do obróbki stali ( $R_m 600 - 800 \text{ N/mm}^2$ ). Możliwe jest dopasowanie ustawienia za pomocą śruby regulacyjnej.

Ø zewn. D: 32 mm

Ø chwytu d: 19 mm

długość przyłącza L: 21,5 mm

długość wysięgu H: 70 mm

Ø e: 23 mm

chwyt kwadratowy: 3,4 mm

### Opis techniczny

Ø chwytu gwintownika	4,5 mm
chwyt kwadratowy	3,4 mm
Zakres gwintownika	M3-12
Ø zewn. D	32 mm
Ø chwytu d	19 mm

długość przyłącza L	21,5 mm
długość wysięgu H	70 mm
Ø e	23 mm