

Garant**Oprawki podwójne Eco VDI, osiowe, Ø chwytu d1: 25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319191 25
GTIN	4045197641816
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

- utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ± 2
- wszystkie powierzchnie robocze szlifowane
- z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Objaśnienie:**Zalety GARANT Eco:**

Płaskie wióry śrubowe zapewniają doskonałe odprowadzanie wiórów w porównaniu z długimi i skłębionymi wiórami spiralnymi

prawie bez śladów zużycia po pracy testowej

pomiar wysokości nierówności wykazuje gładką powierzchnię

Zastosowanie:

Podwójne uzębienie pozwala na zastosowanie normalne albo w położeniu odwróconym.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Opis techniczny

Szerokość chwytu b_3	19 mm
b_2	33 mm

b_1	66 mm
h_2	22 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 20
\varnothing chwytu dD_1	25 mm
h_6	46 mm
h_5	25 mm
h_1	16 mm
l_1	70 mm
Rodzaj produktu	Oprawki wielokrotne VDI