

**Garant****Oprawki podwójne eco VDI, osiowe, Ø chwytu d1: 25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319191 25
GTIN	4045197641816
Klasa artykułu	31V

**Opis****Wykonanie:**

- utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ± 2
- wszystkie powierzchnie robocze szlifowane
- z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

**Objaśnienie:****Zalety GARANT Eco:**

Płaskie wióry śrubowe zapewniają doskonałe odprowadzanie wiórów w porównaniu z długimi i skłębionymi wiórami spiralnymi

prawie bez śladów zużycia po pracy testowej

pomiar wysokości nierówności wykazuje gładką powierzchnię

**Zastosowanie:**

Podwójne uzębienie pozwala na zastosowanie normalne albo w położeniu odwróconym.

**Norma:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.**

**Opis techniczny**

Szerokość chwytu $b_3$	19 mm
$b_2$	33 mm

$b_1$	66 mm
$h_2$	22 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 20
$\varnothing$ chwytu $dD_1$	25 mm
$h_6$	46 mm
$h_5$	25 mm
$h_1$	16 mm
$l_1$	70 mm
Rodzaj produktu	Oprawki wielokrotne VDI