

HOLEX®**Wkładki szybkowymienne ze sprzęgłem przeciążeniowym, M14-33, Ø chwytu gwintownika: 12 mm**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 335640 12 |
| GTIN | 4045197336019 |
| Klasa artykułu | 32H |

Opis

Wykonanie:

Wkładki szybkowymienne **ze** sprzęgłem przeciążeniowym

Zastosowanie:

Do otworów nieprzelotowych.

wskazówka:

Wkładki ze sprzęgłem ślizgowym dostarczane są z ustawieniem momentu obrotowego odpowiednim do obróbki stali (R_m 600 – 800 N/mm²). Możliwe jest dopasowanie ustawienia za pomocą śruby regulacyjnej.

Ø zewn. D: 72 mm

Ø chwytu d: 48 mm

długość przyłącza L: 55,5 mm

długość wysięgu H: 45 mm

chwyt kwadratowy: 9 mm

Opis techniczny

| | |
|----------------------|-------|
| Ø chwytu gwintownika | 12 mm |
|----------------------|-------|

| | |
|---------------------|---------|
| chwyt kwadratowy | 9 mm |
| Zakres gwintownika | M14-33 |
| Ø zewn. D | 72 mm |
| ø chwytu d | 48 mm |
| długość przyłącza L | 55,5 mm |
| długość wysięgu H | 45 mm |