



Oprawki narzędziowe, kształt C4, osiowe, lewe, Ø chwytu d1: 30mm



## Dane zamówienia

Numer katalogowy

319170 30

GTIN

Klasa artykułu

32V

## Opis

### Wykonanie:

- utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ± 2;
- wszystkie powierzchnie robocze szlifowane;
- z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

### Zastosowanie:

Do wcinania poprzecznego.

### Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Kształt: C

$h_1$ : 20 mm

$h_2$ : 29 mm

$b_1$ : 70 mm

$b_2$ : 35 mm

Szerokość chwytu  $b_3$ : 23 mm

$h_5$ : 28 mm

## Opis techniczny

$b_1$

70 mm

$h_1$

20 mm

$l_1$	70 mm
Ø chwytu $dD_1$	30 mm
$h_5$	28 mm
Szerokość chwytu $b_3$	23 mm
$b_2$	35 mm
$h_6$	38 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 30
$h_2$	29 mm
Kształt	C
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI