

**HOLEX®**
**Oprawki narzędziowe, kształt C3, osiowe, prawe, Ø chwytu d1: 40 mm**


## Dane zamówienia

Numer katalogowy	319160 40
GTIN	4045197373786
Klasa artykułu	32V

## Opis

### Wykonanie:

- utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ± 2;
- wszystkie powierzchnie robocze szlifowane;
- z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

### Zastosowanie:

Do wcinania poprzecznego.

### Norma:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

h<sub>1</sub>: 25 mm

h<sub>2</sub>: 34 mm

b<sub>1</sub>: 85 mm

b<sub>2</sub>: 42,5 mm

b<sub>3</sub>: 20,5 mm

h<sub>5</sub>: 32,5 mm

## Opis techniczny

h <sub>5</sub>	32,5 mm
Ø chwytu dD <sub>1</sub>	40 mm
h <sub>6</sub>	48 mm

$b_1$	85 mm
$b_3$	20,5 mm
$h_1$	25 mm
$h_2$	34 mm
$l_1$	85 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 40
$b_2$	42,5 mm