



Oprawki Weldon, PSC 63 A = 100, Ø mocowania D1: 18 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	308504 18
GTIN	4045197486172
Klasa artykułu	31C

Opis

Wykonanie:

- z otworem Balluffchip
- wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!)
- obrobione powierzchnie czynne konturu wewnętrznego PSC.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytu wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

Wyp. dodatkowe:

Rura chłodziwa nr 309885, klucz nasadowy nr 309893.

wskazówka:

Pasująca redukcja z PSC 63 na PSC 40 lub PSC 50 nr 318892.

Pasujące tuleje redukcyjne z SK 40 lub HSK 63 na PSC 40 lub PSC 50 nr 301275 i nr 306975.

Pasujące tuleje redukcyjne z SK 50 lub HSK 100 na PSC 63 lub PSC 80 nr 301276 i nr 306976.

Pasujące przedłużki pod nr 318894, nr 318895 i nr 318896.

Norma na uchwyt: ISO 26623-2

chłodzenie wewnętrzne: tak

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min⁻¹

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3 μm

Strategia skrawania: HPC

Strategia skrawania: HSC

Ø zewn. D: 50 mm

Opis techniczny

Ø mocowania D ₁	18 mm
----------------------------	-------

Ø zewn. D	50 mm
uchwyt	PSC 63 A = 100
Norma na uchwyt	ISO 26623-2
chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC

Akcesoria

Oprawki do chwytu PSC PSC wew. 8	306976 8
Przedłużki PSC-63 / PSC-63 wymiar A 100 mm	318896 100
Oprawki do chwytu PSC PSC wew. 8	301276 8
Oprawki do chwytu PSC PSC wew. 6	306976 6
Oprawki do chwytu PSC PSC wew. 6	301276 6
Przedłużki PSC-63 / PSC-63 wymiar A 60 mm	318896 60