



Oprawki Whistle-Notch, PSC-63 krótkie, Ø mocowania D1: 6 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	308510 6
GTIN	4045197486196
Klasa artykułu	31C

Opis

Wykonanie:

- z otworem Balluffchip
- wszystkie chwytys przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!)
- obrobione powierzchnie czynne konturu wewnętrznego PSC.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z nachyloną powierzchnią mocowania (2°) wg normy DIN 1835, kształt E i wg DIN 6535, kształt HE (= Whistle-Notch).

Wyp. dodatkowe:

Rura chłodząca nr 309885, klucz nasadowy nr 309893.

Norma na uchwyt: ISO 26623-2

chłodzenie wewnętrzne: tak

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min⁻¹

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3 μm

Strategia skrawania: HPC

Strategia skrawania: HSC

wymiar A długości wysięgu: 75 mm

Ø zewn. D: 25 mm

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	75 mm
Ø mocowania D ₁	6 mm

Ø zewn. D	25 mm
uchwyt	PSC-63 krótkie
Norma na uchwyt	ISO 26623-2
chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC

Akcesoria

Oprawki do chwytu PSC PSC wew. 6	301276 6
Oprawki do chwytu PSC PSC wew. 8	306976 8
Oprawki do chwytu PSC PSC wew. 6	306976 6
Oprawki do chwytu PSC PSC wew. 8	301276 8
Przedłużki PSC-63 / PSC-63 wymiar A 100 mm	318896 100
Przedłużki PSC-63 / PSC-63 wymiar A 60 mm	318896 60