

Garant

Oprawki termokurczliwe, smukłe, długie 4°30', HSK-A 63 A = 160, Ø mocowania D1: 6mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	308334 6
GTIN	4045197505170
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

- Skos zewnętrzny 4°30'.
- Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
- Powierzchnie mocujące HSK obrobione.

Zastosowanie:

- w szczególnie trudno dostępnych miejscach
- do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

Wyp. dodatkowe:

Rurka do chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, przedłużka do oprawek termokurczliwych nr 302410 rozm. 12/3 i 12/4. Przyrządy do oprawek termokurczliwych nr 354210 – 354450.

Opis techniczny

Ø mocowania D ₁	6 mm
Ø D ₂	15 mm
wymiar A długości wysięgu	160 mm
Ø zewn. D	30 mm
adapter	HSK-A 63 A = 160
Norma na uchwyt	DIN 69893

Karta danych

Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/308334-6>