

**Garant****Oprawki do tulejek zaciskowych ER, PSC 63 krótkie, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308515 40
GTIN	4045197471635
Klasa artykułu	31C

**Opis****Wykonanie:**

- z otworem Balluffchip (zapisanie wyników pomiaru narzędzia na przyrządzie nastawczym)
- wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!)
- obrobione powierzchnie czynne konturu wewnętrznego PSC.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z chwytem cylindrycznym w tulejkach zaciskowych ER, wg normy DIN 6499 – forma A i B.

**w dostawie::**

Z powlekaną nakrętką mocującą High-Speed.

**Wyp. dodatkowe:**

Tulejki zaciskowe ER nr 308881 – 309434. Klucze mocujące ER nr 309680 lub 613300.

Rurka do chłodziwa i klucz nasadowy nr 309885 i 309893.

chłodzenie wewnętrzne: tak

zakres mocowania: 3 - 26 mm

wymiar A długości wysięgu: 65 mm

Ø zewn. D: 63 mm

Nakrętka mocująca szybkoobrotowa zamienna GARANT nr 309610: 40

**Opis techniczny**

Nakrętka mocująca szybkoobrotowa zamienna GARANT nr 309610	40
do tulejek zaciskowych ER	40
zakres mocowania	3 - 26 mm
wymiar A długości wysięgu	65 mm
Ø zewn. D	63 mm
adapter	PSC 63 krótkie
Norma na uchwyt	ISO 26623-2
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową

## Akcesoria

Klucze mocujące ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 40	309680 40
--	-----------