



## Zestaw wkładek szybkowymiennych M3-M12 ze sprzęgłem poślizgowym przeciążeniowym, 9-elem., M6-20



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	335660
GTIN	4045197336125
Klasa artykułu	32H

### Opis

#### Zastosowanie:

Do otworów nieprzelotowych.

#### wskazówka:

Wkładki ze sprzęgłem ślizgowym dostarczane są z ustawieniem momentu obrotowego odpowiednim do obróbki stali ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Możliwe jest dopasowanie ustawienia za pomocą śruby regulacyjnej.

### Opis techniczny

Zakres gwintu	M6-20
Rodzaj produktu	Wkładka szybkowymienna