

**Nölle**  
PROFI BRUSH**Szczotki przemysłowe do pomieszczeń, arenga, długość: 600 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 087515 600    |
| GTIN             | 4250560509185 |
| Klasa artykułu   | 08R           |

**Opis****Wykonanie:**

Arenga, drewniana oprawa z otworem na kij  $\varnothing$  24 mm, mocne, czarne włókno roślinne, odporne na wilgoć, do większej ilości śmieci.

**Opis techniczny**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Odporne na wilgoć                          | tak                             |
| Wyposażenie                                | arenga (czarne włókno roślinne) |
| System trzoneków                           | otwór na kij                    |
| Materiał korpusu                           | drewniana oprawa                |
| Zakres stosowania – zanieczyszczenie       | do dużych ilości śmieci         |
| Szerokość korpusu                          | 600 mm                          |
| kolor obrębu                               | czarny                          |
| Pasuje do $\varnothing$ trzonka urządzenia | 24 mm                           |

**Akcesoria**

|   |           |
|---|-----------|
| Kije do szczotek i narzędzi, 10-elem. $\varnothing$ trzonka 24 mm | 087535 24 |
|---|-----------|

Uchwyt trzonka szczotek, uniwersalny nadaje się do Ø  
trzonka 24-28 mm

087539 24-28

Trzonki do szczotek i narzędzi o regulowanej długości Ø  
trzonka 24 mm

087537 24