

HOLEX**Sworznie dociągające 45°, uszczelnione, bez otworu, do stożka niesamohamownego: 50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308760 50
GTIN	4045197223883
Klasa artykułu	32Z

Opis**Zastosowanie:**

Do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg **JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2**.

wskazówka:

uszczelnione pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.

Pasujące klucze mocujące są dostępne w eSklepie.

norma na sworznie dociągające: MAS 403

Ø kołnierza D: 38 mm

Ø główki D₁: 23 mm

Długość całkowita L: 85 mm

L₁: 45 mm

gwint M: M24

maks. moment obrotowy dokręcania: 150 Nm

Opis techniczny

L ₁	45 mm
Ø główki D ₁	23 mm
maks. moment obrotowy dokręcania	150 Nm
do stożka niesamohamownego	50
gwint M	M24

odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem	SK 50
Ø kołnierza D	38 mm
Długość całkowita L	85 mm
rozwartość klucza	30 mm
Właściwości otworu	bez otworu
norma na sworznie dociągające	MAS 403
Rodzaj produktu	Sworznie dociągające

Akcesoria

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308810 50
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308812 50
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308820 50
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308825 50
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308830 50