

**Garant****Oprawki termokurczliwe, PSC 63 krótkie, Ø mocowania D1: 16mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 308568 16     |
| GTIN             | 4045197471840 |
| Klasa artykułu   | 31C           |

**Opis****Wykonanie:**

- Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
- Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
- Obrobione powierzchnie funkcyjne konturu wewnętrznego PSC.

**Zastosowanie:**

do mocowania narzędzi z uchwytem walcowym o tolerancji h6.

**Wyp. dodatkowe:**

Przedłużki do uchwytów termoskurczowych nr 302410-302417. Przyrządy zaciskowe nr 354210-354450.

Rurka do chłodziwa nr 309885; klucz nasadowy nr 309893 i zestaw śrub wyważających nr 309906 rozm. 180.

**Opis techniczny**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Ø mocowania D <sub>1</sub> | 16 mm          |
| Ø D <sub>2</sub>           | 27 mm          |
| wymiar A długości wysięgu  | 85 mm          |
| Ø zewn. D                  | 34 mm          |
| adapter                    | PSC 63 krótkie |
| Norma na uchwyt            | ISO 26623-1    |

## Karta danych

|                                                 |                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| chłodzenie wewnętrzne                           | tak                                |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup> |
| Dokładność ruchu obrotowego                     | ≤ 3 µm                             |
| Strategia skrawania                             | HPC                                |
| Strategia skrawania                             | HSC                                |
| Rodzaj produktu                                 | Oprawki termokurczliwe             |

### Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/308568-16>