

HOLEX

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione, z otworem, do stożka niesamohamownego: 40



Dane zamówienia

Numer katalogowy	308765 40
GTIN	4045197532756
Klasa artykułu	32Z

Opis

Zastosowanie:

Do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg **JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2**.

wskazówka:

uszczelnione pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.

Pasujące klucze mocujące są dostępne w eSklepie.

norma na sworznie dociągające: MAS 403

Ø kołnierza D: 23 mm

Ø головки D₁: 15 mm

Długość całkowita L: 60 mm

L₁: 35 mm

gwint M: M16

maks. moment obrotowy dokręcania: 50 Nm

Opis techniczny

odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem	SK 40
Ø головки D ₁	15 mm
L ₁	35 mm
do stożka niesamohamownego	40
Ø kołnierza D	23 mm

maks. moment obrotowy dokręcania	50 Nm
Długość całkowita L	60 mm
gwint M	M16
rozwartość klucza	19 mm
Właściwości otworu	z otworem
norma na sworznie dociągające	MAS 403
Rodzaj produktu	Sworznie dociągające

Akcesoria

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308810 40
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308820 40
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308825 40
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308835 40