

HOLEX**Sworznie dociągające 45°, uszczelnione, z otworem, do stożka niesamohamownego: 50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308765 50
GTIN	4045197532749
Klasa artykułu	32Z

Opis**Opis:**

Uchwyt narzędziowy zostaje dokręcony we wrzecionie przez sworznie dociągające chwytaka wrzeciona. Sworznie dociągające są dostępne w różnych wersjach. Stanowią istotny element łączący maszynę z narzędziem. Wymagania stawiane sworzniom dociągającym pod względem dokładności, trwałości i niezawodności są wysokie.

Zastosowanie:

Do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg **JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2**.

wskazówka:

uszczelnione pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.

Pasujące klucze mocujące i rozwarości kluczy są dostępne w eSklepie.

Podczas montażu sworznia dociągającego pamiętać o prawidłowym momencie dokręcenia.

Opis techniczny

Ø główki D ₁	23 mm
Długość całkowita L	85 mm
odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem	SK 50
L ₁	45 mm
Ø kołnierza D	38 mm
maks. moment obrotowy dokręcania	150 Nm

gwint M	M24
do stożka niesamohamownego	50
rozwartość klucza	30 mm
Właściwości otworu	z otworem
norma na sworznie dociągające	MAS 403
Rodzaj produktu	Sworznie dociągające

Aksesoria

Klucze do mocowania sworzni dociągającychISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50	308830 50
Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50	308820 50
Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50	308825 50