

Garant**Oprawki termokurczliwe, PSC 63 krótkie, Ø mocowania D1: 8mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308568 8
GTIN	4045197471802
Klasa artykułu	31C

Opis**Wykonanie:**

- Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
- Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
- Obrobione powierzchnie funkcyjne konturu wewnętrznego PSC.

Zastosowanie:

do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużki do uchwytów termoskurczowych nr 302410-302417. Przyrządy zaciskowe nr 354210-354450.

Rurka do chłodziwa nr 309885; klucz nasadowy nr 309893 i zestaw śrub wyważających nr 309906 rozm. 180.

Opis techniczny

Ø D ₂	21 mm
wymiar A długości wysięgu	80 mm
Ø mocowania D ₁	8 mm
Ø zewn. D	27 mm
adapter	PSC 63 krótkie
Norma na uchwyt	ISO 26623-1

Karta danych

chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/308568-8>