

**Nölle**  
PROFI BRUSH**Szczotki przemysłowe do pomieszczeń, elaston, długość: 400 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	087520 400
GTIN	4250560509413
Klasa artykułu	08R

**Opis****Wykonanie:**

Elaston, czerwony, wypełnienie całkowite. Do większych zanieczyszczeń, wyjątkowo długa przydatność.

Odporne na wilgoć, drewniana oprawa z otworem na kij  $\varnothing$  24 mm. Wielk. 800 z przykręconym, mocnym metalowym uchwytem na kij (kij o  $\varnothing$  24 mm).

**Opis techniczny**

Pasuje do $\varnothing$ trzonka urządzenia	24 mm
Zakres stosowania – zanieczyszczenie	dużych ilości śmieci, bardzo trwałe
kolor obrębu	czerwony
Kształt części roboczej	całkowite wypełnienie
z blachą do zdrapywania	nie
Odporne na wilgoć	tak
Materiał korpusu	drewniana oprawa
System trzonek	otwór na kij
Wyposażenie	elaston
Szerokość korpusu	400 mm

---

## Aksesoria

Kije do szczotek i narzędzi, 10-elem. Ø trzonka 24 mm

087535 24

Trzonki do szczotek i narzędzi o regulowanej długości Ø trzonka 24 mm

087537 24

Uchwyt trzonka szczotek, uniwersalny nadaje się do Ø trzonka 24-28 mm

087539 24-28