

**Tulejki redukcyjne, Ø chwytu d1 / Ø mocowania d2: 25/10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319426 25/10
GTIN	4045197586193
Klasa artykułu	32V

Opis**Wykonanie:**

Pasuje do opravek VDI o kształcie E2 (nr 319275–319405).
nadają się do chłodzenia wewnętrznego bez rowka. Narzędzie jest mocowane i zaciskane 2 śrubami zaciskowymi.

Zastosowanie:

Do redukcji Ø do z trzpieniem walcowatym.

Opis techniczny

l_2	4 mm
l_1	50 mm
wersja	bolec zaciskowy
Ø mocowania d ₂	10 mm
Ø d ₄	29 mm
Ø chwytu dD ₁	25 mm
Rodzaj produktu	Tulejki redukcyjne

