

**HOLEX****Sworznie dociągające 45°, uszczelnione, bez otworu, do stożka niesamohamownego: 40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308760 40
GTIN	4045197151087
Klasa artykułu	32Z

**Opis****Opis:**

Uchwyt narzędziowy zostaje dokręcony we wrzecionie przez sworznie dociągające chwytaka wrzeciona. Sworznie dociągające są dostępne w różnych wersjach. Stanowią istotny element łączący maszynę z narzędziem. Wymagania stawiane sworzniom dociągającym pod względem dokładności, trwałości i niezawodności są wysokie.

**Zastosowanie:**

Do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg **JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2**.

**wskazówka:**

**uszczelnione** pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.

Pasujące klucze mocujące i rozwarości kluczy są dostępne w eSklepie.

Podczas montażu sworznia dociągającego pamiętać o prawidłowym momencie dokręcenia.

**Opis techniczny**

gwint M	M16
odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem	SK 40
L <sub>1</sub>	35 mm
Długość całkowita L	60 mm
do stożka niesamohamownego	40
maks. moment obrotowy dokręcania	50 Nm

Ø główki D <sub>1</sub>	15 mm
Ø kołnierza D	23 mm
rozwartość klucza	19 mm
Właściwości otworu	bez otworu
norma na sworznie dociągające	MAS 403
Rodzaj produktu	Sworznie dociągające

## Aksesoria

Klucze do mocowania sworzni dociągających DIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40

308820 40

Klucze do mocowania sworzni dociągających ISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40

308835 40

Klucze do mocowania sworzni dociągających DIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40

308825 40