

Garant**Samozaciskowe uchwyty wiertarskie ze szczękami z powłoką diamentową,
Typ: 130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	341050 130
GTIN	4045197191564
Klasa artykułu	31K

Opis**Wykonanie:**

Szczęki z powłoką diamentową, uchwyt samozaciskowy.

Zastosowanie:

Szczególnie **do mocowania wiertel z VHM** (grupa 12) oraz **wiertel z twardym chwytem**. W wiertarkach ręcznych i stojakowych, frezarkach, tokarkach, do nakładania na uchwyty trzpieniowe nr 342300-342850 albo do bezpośredniego mocowania na wrzecionie.

Norma:

DIN 238

wskazówka:

Należy stosować uchwyty trzpieniowe nr 342600 w wersji precyzyjnej.

Opis techniczny

największa \varnothing stożka uchwytu wiertarskiego	15,733 mm
dł. uchwytu zamkniętego	103 mm
uchwyty ze stożkiem	B 16
typ	130
zakres mocowania	1 - 13 mm
długość głowicy wiertarskiej otwartej	91 mm

Ø zewnętrzna	50 mm
Rodzaj produktu	Uchwyty wiertarskie bezkluczowe