

HOLEX**Przedłużki gwintowników i z chłodzeniem wewnętrznym, Typ: 12L****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 338450 12L |
| GTIN | 4045197603692 |
| Klasa artykułu | 32H |

Opis**Wykonanie:**

- Wersja długa lub bardzo długa.
- Przedni kraniec przedłużki ma kształt tulejki zaciskowej. Zaciśnięcie gwintownika w tulejce następuje przez ręczne dokręcenie radełkowanej nakrętki mocującej.
- Moment obrotowy jest przenoszony przez czworokąt.
- Tylny koniec przedłużki odpowiada wymaganiom DIN, dzięki czemu przedłużkę można umieszczać we wkładkach szybkowymiennych do gwintowników albo w tulejkach zaciskowych ER do gwintowników z czworokątem.

z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

Zastosowanie:

Do gwintowania w niedostępnych miejscach, jak np. w nisko położonych wnękach, odsadzeniach, kolidujących krawędziach przyrządów, szczególnie głęboko położonych gwintów wewnętrznych, albo bezpośrednio w ściankach odlewów.

wskazówka:

Opcjonalne tulejki zaciskowe 6-kątne do mocowania gwintownika dostępne na zamówienie.

Opis techniczny

| | |
|---|--------|
| dla długości mocowania l_1 | 41 mm |
| dla czworokąta K_1 | 12 mm |
| dla \varnothing chwytu gwintu d_2 | 16 mm |
| przedłużka K_2 | 12 mm |
| przedłużka L_3 | 330 mm |
| dla nominalnej \varnothing gwintu d_1 DIN 374/376 | M20 |
| Przedłużka $\varnothing D_3$ | 16 mm |

| | |
|-----------------------------|------------|
| przedłużka L ₂ | 90 mm |
| Ø przedłużki D ₄ | 22 mm |
| Rodzaj produktu | przedłużka |