

**HOLEX****Przedłużki gwintowników i z chłodzeniem wewnętrznym, Typ: 4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	338450 4
GTIN	4045197603494
Klasa artykułu	32H

**Opis****Wykonanie:**

- Wersja długa lub bardzo długa.
- Przedni kraniec przedłużki ma kształt tulejki zaciskowej. Zaciśnięcie gwintownika w tulejce następuje przez ręczne dokręcenie radełkowanej nakrętki mocującej.
- Moment obrotowy jest przenoszony przez czworokąt.
- Tylny koniec przedłużki odpowiada wymaganiom DIN, dzięki czemu przedłużkę można umieszczać we wkładkach szybkowymiennych do gwintowników albo w tulejkach zaciskowych ER do gwintowników z czworokątem.

z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

**Zastosowanie:**

Do gwintowania w niedostępnych miejscach, jak np. w nisko położonych wnękach, odsadzeniach, kolidujących krawędziach przyrządów, szczególnie głęboko położonych gwintów wewnętrznych, albo bezpośrednio w ściankach odlewów.

**wskazówka:**

Opcjonalne tulejki zaciskowe 6-kątne do mocowania gwintownika dostępne na zamówienie.

**Opis techniczny**

dla nominalnej $\varnothing$ gwintu $d_1$ DIN 371	M4,5-6
przedłużka $L_2$	60 mm
dla $\varnothing$ chwytu gwintu $d_2$	6 mm
dla czworokąta $K_1$	4,9 mm
dla długości mocowania $l_1$	26 mm
dla nominalnej $\varnothing$ gwintu $d_1$ DIN 374/376	M8
przedłużka $K_2$	5,5 mm

przedłużka L <sub>3</sub>	130 mm
Ø przedłużki D <sub>4</sub>	12,1 mm
Przedłużka Ø D <sub>3</sub>	7 mm
Rodzaj produktu	przedłużka