



Przedłużki gwintowników i z chłodzeniem wewnętrznym, Typ: 4L



Dane zamówienia

Numer katalogowy	338450 4L
GTIN	4045197603500
Klasa artykułu	32H

Opis

Wykonanie:

- Wersja długa lub bardzo długa.
- Przedni kraniec przedłużki ma kształt tulejki zaciskowej. Zaciśnięcie gwintownika w tulejce następuje przez ręczne dokręcenie radełkowanej nakrętki mocującej.
- Moment obrotowy jest przenoszony przez czworokąt.
- Tylny koniec przedłużki odpowiada wymaganiom DIN, dzięki czemu przedłużkę można umieszczać we wkładkach szybkowymiennych do gwintowników albo w tulejkach zaciskowych ER do gwintowników z czworokątem.

z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

Zastosowanie:

Do gwintowania w niedostępnych miejscach, jak np. w nisko położonych wnękach, odsadzeniach, kolidujących krawędziach przyrządów, szczególnie głęboko położonych gwintów wewnętrznych, albo bezpośrednio w ściankach odlewów.

wskazówka:

Opcjonalne tulejki zaciskowe 6-kątne do mocowania gwintownika dostępne na zamówienie.

Opis techniczny

przedłużka K_2	5,5 mm
dla czworokąta K_1	4,9 mm
przedłużka L_2	70 mm
dla nominalnej \varnothing gwintu d_1 DIN 374/376	M8
dla \varnothing chwytu gwintu d_2	6 mm
dla nominalnej \varnothing gwintu d_1 DIN 371	M4,5-M6
dla długości mocowania l_1	26 mm

przedłużka L ₃	230 mm
Przedłużka Ø D ₃	7 mm
Ø przedłużki D ₄	12,1 mm
Rodzaj produktu	przedłużka