

**HOLEX****Oprawki, BT 40, Ø D1: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302865 20
GTIN	4045197549075
Klasa artykułu	32A

**Opis****Wykonanie:**

- **Niewielkie tarcie dzięki łożyskom igiełkowym.**
- **Chronione powłoką antykorozyjną.**
- **Pyło- i wodoszczelne.**
- **Bardzo duża siła mocowania zwiększa trwałość i poprawia jakość powierzchni.**
- **Szeroki zakres mocowania przy użyciu tulejek zaciskowych.**
- **siła mocująca do 1000 Nm.**

**Objaśnienie:**

Wewnętrzne wycięcia osiowe skutecznie zapobiegają ślizganiu się narzędzia.

Duża sztywność promieniowa dzięki powtarzalnemu mocowaniu na płaskiej powierzchni zapobiega odchylaniu i zapewnia wysoką dokładność obróbki oraz dużą trwałość

Rowki teowe zbierają olej i smar, co zapewnia niezawodne przenoszenie momentu obrotowego. Bardzo płynny ruch nakrętki mocującej.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym

**w dostawie::**

Z nakrętką mocującą.

**Wyp. dodatkowe:**

Klucz hakowy nr 628400. Sworzeń dociągający nr 308760 – 308795.

Tulejka zaciskowa nr 309566 – 309570.

Strategia skrawania: HPC

wymiar A długości wysięgu: 90 mm

Ø zewnętrzna tulejek zaciskowych D: 52 mm

odpowiedni klucz hakowy nr 628400: 52 / 55

## Opis techniczny

Ø zewnętrzna tulejek zaciskowych D	52 mm
wymiar A długości wysięgu	90 mm
odpowiedni klucz hakowy nr 628400	52 / 55
Ø mocowania D <sub>1</sub>	20 mm
adapter	BT 40
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty stożkowe

## Akcesoria

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308780 40
Klucz hakowy z noskiem do nakrętek o Ø zewn. 52/55 mm	628400 52/55
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 8 mm	309575 8
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 10 mm	309575 10
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 12 mm	309575 12
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 6 mm	309575 6
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308795 40

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308765 40

Tulejka zaciskowa do oprawek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 14 mm

309575 14

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308760 40

Tulejka zaciskowa do oprawek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 16 mm

309575 16