

**HOLEX****Przedłużki gwintowników i z chłodzeniem wewnętrznym, Typ: 11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	338450 11
GTIN	4045197603661
Klasa artykułu	32H

**Opis****Wykonanie:**

- Wersja długa lub bardzo długa.
- Przedni kraniec przedłużki ma kształt tulejki zaciskowej. Zaciśnięcie gwintownika w tulejce następuje przez ręczne dokręcenie radełkowanej nakrętki mocującej.
- Moment obrotowy jest przenoszony przez czworokąt.
- Tylny koniec przedłużki odpowiada wymaganiom DIN, dzięki czemu przedłużkę można umieszczać we wkładkach szybkowymiennych do gwintowników albo w tulejkach zaciskowych ER do gwintowników z czworokątem.

z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

**Zastosowanie:**

Do gwintowania w niedostępnych miejscach, jak np. w nisko położonych wnękach, odsadzeniach, kolidujących krawędziach przyrządów, szczególnie głęboko położonych gwintów wewnętrznych, albo bezpośrednio w ściankach odlewów.

**wskazówka:**

Opcjonalne tulejki zaciskowe 6-kątne do mocowania gwintownika dostępne na zamówienie.

**Opis techniczny**

dla długości mocowania $l_1$	40 mm
przedłużka $L_3$	200 mm
dla $\varnothing$ chwytu gwintu $d_2$	14 mm
przedłużka $L_2$	90 mm
dla czworokąta $K_1$	11 mm
Przedłużka $\varnothing D_3$	14 mm
przedłużka $K_2$	11 mm

Ø przedłużki D <sub>4</sub>	22 mm
dla nominalnej Ø gwintu d <sub>1</sub> DIN 374/376	M18
Rodzaj produktu	przedłużka