

HOLEX**Oprawki, BT 40, Ø D1: 32 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302865 32
GTIN	4045197549082
Klasa artykułu	32A

Opis**Wykonanie:**

- **Niewielkie tarcie dzięki łożyskom igiełkowym.**
- **Chronione powłoką antykorozyjną.**
- **Pyło- i wodoszczelne.**
- **Bardzo duża siła mocowania zwiększa trwałość i poprawia jakość powierzchni.**
- **Szeroki zakres mocowania przy użyciu tulejek zaciskowych.**
- **siła mocująca do 1000 Nm.**

Objaśnienie:

Wewnętrzne wycięcia osiowe skutecznie zapobiegają ślizganiu się narzędzia.

Duża sztywność promieniowa dzięki powtarzalnemu mocowaniu na płaskiej powierzchni zapobiega odchylaniu i zapewnia wysoką dokładność obróbki oraz dużą trwałość

Rowki teowe zbierają olej i smar, co zapewnia niezawodne przenoszenie momentu obrotowego. Bardzo płynny ruch nakrętki mocującej.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym

w dostawie::

Z nakrętką mocującą.

Wyp. dodatkowe:

Klucz hakowy nr 628400. Sworzeń dociągający nr 308760 – 308795.

Tulejka zaciskowa nr 309566 – 309570.

Strategia skrawania: HPC

wymiar A długości wysięgu: 105 mm

Ø zewnętrzna tulejek zaciskowych D: 66 mm

odpowiedni klucz hakowy nr 628400: 68 / 75

Opis techniczny

odpowiedni klucz hakowy nr 628400	68 / 75
Ø mocowania D ₁	32 mm
wymiar A długości wysięgu	105 mm
Ø zewnętrzna tulejek zaciskowych D	66 mm
adapter	BT 40
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty stożkowe

Akcesoria

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 25 mm	309576 25
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 10 mm	309576 10
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 16 mm	309576 16
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308780 40
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 8 mm	309576 8
	308785 40

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308790 40

Klucz hakowy z noskiem do nakrętek o Ø zewn. 68/75 mm

628400 68/75

Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 12 mm

309576 12

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308765 40

Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 20 mm

309576 20

Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 6 mm

309576 6

Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 14 mm

309576 14