

**Samozaciskowe, wysokowydajne uchwyty wiertarskie Spiro, Typ: 130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	341010 130
GTIN	4019208009421
Klasa artykułu	39R

Opis**Wykonanie:**

Wysokowydajny, precyzyjny 3-szczękowy uchwyt wiertarski. Bezkluczowy, samozaciskowy, o dużej sile zacisku. Duża dokładność ruchu obrotowego. Łatwe luzowanie ręczne. Elementy podlegające zużyciu - hartowane i wymienne.

Zastosowanie:

W wiertarkach ręcznych i stojakowych, frezarkach i tokarkach do nakładania na uchwyty trzpieniowe nr 342300-342850 lub bezpośrednio na wrzeciono maszyny.

Norma:

DIN 238

Opis techniczny

dł. uchwytu zamkniętego	103 mm
długość głowicy wiertarskiej otwartej	90,5 mm
typ	130
zakres mocowania	1 - 13 mm
uchwytów ze stożkiem	B 16
największa \varnothing stożka uchwytu wiertarskiego	15,733 mm
\varnothing zewnętrzna	50 mm
Rodzaj produktu	Uchwyty wiertarskie bezkluczowe

