

**Nöle**  
 PROFI BRUSH

**Szczotki przemysłowe do pomieszczeń, elaston, długość: 600 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	087520 600
GTIN	4250560509482
Klasa artykułu	08R

**Opis**
**Wykonanie:**

Elaston, czerwony, wypełnienie całkowite. Do większych zanieczyszczeń, wyjątkowo długa przydatność.

Odporne na wilgoć, drewniana oprawa z otworem na kij  $\varnothing$  24 mm. Wielk. 800 z przykręconym, mocnym metalowym uchwytem na kij (kij o  $\varnothing$  24 mm).

**Opis techniczny**

Zakres stosowania – zanieczyszczenie	dużych ilości śmieci, bardzo trwałe
Odporne na wilgoć	tak
System trzoneków	otwór na kij
Szerokość korpusu	600 mm
Materiał korpusu	drewniana oprawa
Wyposażenie	elaston
kolor obrębu	czerwony
Kształt części roboczej	całkowite wypełnienie
z blachą do zdrapywania	nie
Pasuje do $\varnothing$ trzonka urządzenia	24 mm

---

## Aksesoria

Kije do szczotek i narzędzi, 10-elem. Ø trzonka 24 mm

087535 24

Trzonki do szczotek i narzędzi o regulowanej długości Ø trzonka 24 mm

087537 24

Uchwyt trzonka szczotek, uniwersalny nadaje się do Ø trzonka 24-28 mm

087539 24-28