

**HOLEX****Sworznie dociągające 90°, uszczelnione, z otworem, do stożka niesamohamownego: 40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308795 40
GTIN	4045197532787
Klasa artykułu	32Z

**Opis****Zastosowanie:**

Do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg **JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2**.

**wskazówka:**

<B>uszczelnione</B> pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.

Pasujące klucze mocujące są dostępne w eSklepie.

norma na sworznie dociągające: MAS 403

Ø kołnierza D: 23 mm

Ø головки D<sub>1</sub>: 15 mm

Długość całkowita L: 60 mm

L<sub>1</sub>: 35 mm

gwint M: M16

maks. moment obrotowy dokręcania: 50 Nm

**Opis techniczny**

Długość całkowita L	60 mm
Ø kołnierza D	23 mm
Ø головки D <sub>1</sub>	15 mm
L <sub>1</sub>	35 mm
gwint M	M16
do stożka niesamohamownego	40

maks. moment obrotowy dokręcania	50 Nm
odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem	SK 40
rozwartość klucza	19 mm
Właściwości otworu	z otworem
norma na sworznie dociągające	MAS 403
Rodzaj produktu	Sworznie dociągające

## Akcesoria

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308810 40
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308820 40
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308825 40
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308835 40